



S00RG

NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A RK95mm² abschliessbar

Technische Merkmale

Architektur

Betätigungsart	mit Sicherungslasttrennschalter
Polanzahl	3 P

Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Strom

Nennstrom	160 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	480 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	80 mm
Höhe installiertes Produkt	206 mm
Breite installiertes Produkt	106 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	13 W
---------------------------------------	------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400

Montage

Drehmoment	4,5Nm
------------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2,5 - 95mm ²
---	-------------------------

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------