



SK602



## Voltmeter Umschalter 7 Stellungen

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Anzahl Module 3

#### Kontrollen und Indikatoren

Anzahl Schalterpositionen 7

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  660 V

Frequenz 50 Hz

#### Spannung

Isolationsspannung 690 V

#### Strom

Nennstrom 20 A

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 64 mm

Höhe installiertes Produkt 85 mm

Breite installiertes Produkt 70 mm

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

#### Netzform

Netzform drei Polig mit Neutral

#### Montage

Montageart DIN-Schiene (REG)

#### Sicherheit

Schutzart IP20

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -10...40 °C

Lager-/Transporttemperatur -40...80 °C