




SK603



Amperemeterumschalter 4 Stellungen

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module 3

Kontrollen und Indikatoren

Anzahl Schalterpositionen 4

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50 Hz

Spannung

Isolationsspannung 690 V

Strom

Nennstrom 20 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 64 mm

Höhe installiertes Produkt 85 mm

Breite installiertes Produkt 70 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

Netzform

Netzform drei Polig mit Neutral

Montage

Montageart DIN-Schiene (REG)

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1 - 6mm²

Anschlussart Schraubtechnik

Sicherheit

Schutzart IP20

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -10...40 °C

Lager-/Transporttemperatur -40...80 °C