



SK604



Schrittumschalter

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module 3

Kontrollen und Indikatoren

Anzahl Schalterpositionen 5

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50 Hz

Spannung

Isolationsspannung 690 V

Strom

Nennstrom 20 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 64 mm

Höhe installiertes Produkt 85 mm

Breite installiertes Produkt 70 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -10...40 °C

Lager-/Transporttemperatur -40...80 °C