




SK606



Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	2 P
-----------	-----

Ausführung

Anzahl Module	3
---------------	---

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	nein
Anzahl Schalterpositionen	2

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e	400 V
Frequenz	50 Hz

Spannung

Isolationsspannung	440 V
--------------------	-------

Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	64 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	70 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
---------------------------------------	-----

Anschluss

Kontaktanzahl	2
Kontaktart	1S

Sicherheit

Schutzart	IP20
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C