




SK606



Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 2 P

Ausführung

Anzahl Module 3

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte nein

Anzahl Schalterpositionen 2

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e 400 V

Frequenz 50 Hz

Spannung

Isolationsspannung 440 V

Strom

Nennstrom 10 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 64 mm

Höhe installiertes Produkt 85 mm

Breite installiertes Produkt 70 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

Anschluss

Kontaktanzahl 2

Kontaktart 1S

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -10...40 °C

Lager-/Transporttemperatur -40...80 °C