



**Aufbodenkanal für eine Leitung NYM 3x2,5mm<sup>2</sup> aus PVC SL 11x40mm steingrau**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung	Nein
Selbstklebend	Nein

**Abmessungen**

Kanalhöhe	11 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	40 mm
Breite installiertes Produkt	40 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	1
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	1

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe	nein
-------------------------	------

**Werkstoff**

Farbe	steingrau
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

**Ausstattung**

Kammeranzahl	1
Anzahl der Kanäle	1

**Normen**

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

**Sicherheit**

Schlagfestigkeit	IK07
------------------	------

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------

SL1104007030

