



Aufbodenkanal für eine Leitung NYM 3x2,5mm² aus PVC SL 11x40mm steingrau

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
Selbstklebend	Nein

Abmessungen

Kanalhöhe	11 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	40 mm
Breite installiertes Produkt	40 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	1
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	1

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	nein
-------------------------	------

Werkstoff

Farbe	steingrau
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Ausstattung

Kammeranzahl	1
Anzahl der Kanäle	1

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP40
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------

SL1104007030

