



SL1705259016



## Flachwinkel Türumfahrung schnittkaschierend zu SL 17x52mm verkehrsweiß

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Abmessungen

Kanalhöhe 17 mm

Kanalbreite 52 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

#### Werkstoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Einstellungen

Winkelbereich 90 °

#### Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

#### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...60 °C