



SL1807501019



Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm beige

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
Selbstklebend	Nein

Abmessungen

Kanalhöhe	18 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	73 mm
Breite installiertes Produkt	73 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	4
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	4

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	nein
-------------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	3
Kammeranzahl	4
Anzahl der Kanäle	4

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------