



SL1807507030



**Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm steingrau**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Selbstklebend              | Nein |

**Abmessungen**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Kanalhöhe                    | 18 mm   |
| Länge                        | 2000 mm |
| Kanalbreite                  | 73 mm   |
| Breite installiertes Produkt | 73 mm   |

**Kapazität**

|  |   |
|--|---|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5                       | 4 |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau | 4 |

**Deckel, Tür**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Oberteil mit Dichtlippe | nein |
|-------------------------|------|

**Werkstoff**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Farbe           | steingrau   |
| Werkstoff       | PVC         |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff  |
| Oberfläche      | unbehandelt |

**Ausstattung**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Anzahl der festen Trennwände | 3 |
| Kammeranzahl                 | 4 |
| Anzahl der Kanäle            | 4 |

**Normen**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

**Sicherheit**

|               |      |
|---------------|------|
| Schutzart     | IP30 |
| REACH-konform | Ja   |
| RoHS-konform  | Ja   |
| Halogenfrei   | Nein |

**Temperatur**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Umgebungstemperatur | -5...65 °C |
|---------------------|------------|