



SL200551



**Sockelleistenkanal-Unterteil 2 Kammern aus PVC zu SL 20x55mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Kanalhöhe	55 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	20 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	4
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm <sup>2</sup> 1. Kammer	2 Stück
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm <sup>2</sup> 2. Kammer	3 Stück
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm <sup>2</sup>	5

**Werkstoff**

Farbe	schwarz
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	sonstige

**Kabel**

Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	44
Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	32

**Ausstattung**

Anzahl der festen Trennwände	1
Kammeranzahl	2

**Normen**

Zulassungen	CE
Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart	IP40
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	5...60 °C
--------------------	-----------

