



SL2005539016



Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Abmessungen

Kanalhöhe 55 mm

Kanalbreite 20 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Einstellungen

Winkelbereich 83 / 135 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Zulassungen CE

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP40

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur 5...60 °C