



SL200553D5



Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Eiche

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Abmessungen

Kanalhöhe 55 mm

Kanalbreite 20 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

Farbe eiche

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche bedruckt

Einstellungen

Winkelbereich 83 / 135 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur 5...60 °C