



SL20055619010



Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL mit Teppichleiste 20x55mm reinweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Abmessungen

Kanalhöhe 55 mm

Kanalbreite 20 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Normen

Zulassungen CE

Europäische Direktive RoHs freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP40

REACH-konform Nein

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Nein

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur 5...60 °C