



SL200556D1



Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm Dekor Aluminium

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Abmessungen

Kanalhöhe 55 mm

Kanalbreite 20 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Farbe aluminium

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche lackiert

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur 5...60 °C