



SL200556D3



Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm Dekor Ahorn

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Gerastet
------------	----------

Abmessungen

Kanalhöhe	55 mm
Kanalbreite	20 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	-
-------------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	bedruckt

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schlagfestigkeit	IK07
------------------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5...60 °C
--------------------	-----------

Temperatur

Umgebungstemperatur	5...60 °C
---------------------	-----------