



SL200556D5



Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm Dekor Eiche

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Abmessungen

Kanalhöhe 55 mm

Kanalbreite 20 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Farbe eiche

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche bedruckt

Normen

Zulassungen CE

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP40

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Ja

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur 5...60 °C