




SL200801



Sockelleistenkanal-Unterteil 3 Kammern aus PVC zu SL 20x80mm schwarz

Technische Merkmale

Abmessungen

Kanalhöhe	80 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	20 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	6
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm ² 2. Kammer	2 Stück
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm ² 3. Kammer	4 Stück
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm ²	7

Werkstoff

Farbe	schwarz
Werkstoffgruppe	Kunststoff

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	72
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	46

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	2
Kammeranzahl	3

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schlagfestigkeit	IK07
------------------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5...60 °C
--------------------	-----------

Temperatur

Umgebungstemperatur	5...60 °C
---------------------	-----------