



SL2008039010



Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm reinweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Abmessungen

Kanalhöhe 80 mm

Kanalbreite 20 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Einstellungen

Winkelbereich 83 / 135 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Zulassungen CE

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP40

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Nein

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur 5...60 °C