




SL2008039011



**Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm graphitschwarz**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Gerastet

**Abmessungen**

Kanalhöhe 80 mm

Kanalbreite 20 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe nein

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Einstellungen**

Winkelbereich 83 / 135 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur 5...60 °C

**Temperatur**

Umgebungstemperatur 5...60 °C