




SL2008039016



Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Abmessungen

Kanalhöhe 80 mm

Kanalbreite 20 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Einstellungen

Winkelbereich 83 / 135 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur 5...60 °C