


SL2008049011



## Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm graphitschwarz

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Gerastet

#### Abmessungen

Kanalhöhe 80 mm

Kanalbreite 20 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

#### Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Einstellungen

Winkelbereich 83 / 135 °

#### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

#### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...60 °C

#### Temperatur

Umgebungstemperatur 5...60 °C