



SL200804D6



Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Sucupira

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Abmessungen

Kanalhöhe 80 mm

Kanalbreite 20 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

Farbe sucupira

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche bedruckt

Einstellungen

Winkelbereich 83 / 135 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Zulassungen CE

Europäische Direktive RoHs freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP40

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur 5...60 °C