



SL2008069010



Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm reinweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Gerastet
------------	----------

Abmessungen

Kanalhöhe	80 mm
Kanalbreite	20 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	-
-------------------------	---

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Normen

Zulassungen	CE
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP40
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5...60 °C
--------------------	-----------

Temperatur

Umgebungstemperatur	5...60 °C
---------------------	-----------