



SL200806D1



**Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Aluminium**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Gerastet

**Abmessungen**

Kanalhöhe 80 mm

Kanalbreite 20 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe -

**Werkstoff**

Farbe aluminium

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche lackiert

**Normen**

Zulassungen CE

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart IP40

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur 5...60 °C

**Temperatur**

Umgebungstemperatur 5...60 °C