



SL200806D4



## Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Kirsche

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Gerastet

#### Abmessungen

Kanalhöhe 80 mm

Kanalbreite 20 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

#### Werkstoff

Farbe kirschbaum

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche bedruckt

#### Normen

Zulassungen CE

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart IP40

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...60 °C

#### Temperatur

Umgebungstemperatur 5...60 °C