



SL200807D5



Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Eiche

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Abmessungen

Kanalhöhe 80 mm

Kanalbreite 20 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Farbe eiche

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche bedruckt

Normen

Zulassungen CE

Europäische Direktive RoHs freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP40

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur 5...60 °C