



SL200809LEDD1



Geräteträger mit Trafo für LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit bereits vorbestückt

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 24V

Abmessungen

Kanalhöhe 80 mm

Kanalbreite 20 mm

Werkstoff

Farbe aluminium

Farbe Aluminium-Optik

Werkstoff PVC

Montage

Montageart oder Montageweise horizontal

Zubehör

Vorbestückt mit Transformator

Ausstattung

Anzahl der Einheiten 1

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP40

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur 5...60 °C