



SL20080LED2ALU

Sockelleisten-Set mit LED blau / Zubehör aus PVC SL 20x80mm L=4m Dekor Aluminium

Technische Merkmale

Ausführung

Selbstklebend Nein

Abmessungen

Kanalhöhe 80 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 20 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 6

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

Farbe aluminium

Werkstoff Materialmix

Werkstoffgruppe Materialmix

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40% 24

Lichter/innerer Querschnitt 1404 mm²

Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40% 21

Ausstattung

Kammeranzahl 3

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C