



SL2011539016



**Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x115mm verkehrsweiß**

#### Technische Merkmale

##### Architektur

|            |          |
|------------|----------|
| Montageart | Gerastet |
|------------|----------|

##### Abmessungen

|             |        |
|-------------|--------|
| Kanalhöhe   | 115 mm |
| Kanalbreite | 20 mm  |

##### Deckel, Tür

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Oberteil mit Dichtlippe | nein |
|-------------------------|------|

##### Werkstoff

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Werkstoffgruppe | Kunststoff  |
| Oberfläche      | unbehandelt |

##### Einstellungen

|               |            |
|---------------|------------|
| Winkelbereich | 83 / 135 ° |
|---------------|------------|

##### Zubehör

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Formteilausführung | Haubenformteil |
|--------------------|----------------|

##### Normen

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige Übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

##### Sicherheit

|                  |      |
|------------------|------|
| Schlagfestigkeit | IK07 |
|------------------|------|

##### Verwendung Bedingungen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 5...60 °C |
|--------------------|-----------|

##### Temperatur

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur | 5...60 °C |
|---------------------|-----------|