



SL2011549016



**Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x115mm verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Gerastet

**Abmessungen**

Kanalhöhe 115 mm

Kanalbreite 20 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe nein

**Werkstoff**

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Einstellungen**

Winkelbereich 83 / 135 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Zulassungen CE

Europäische Direktive RoHs freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart IP40

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Ja

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur 5...60 °C

**Temperatur**

Umgebungstemperatur 5...60 °C