



SL2011569016



Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x115mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Abmessungen

Kanalhöhe 115 mm

Länge 22 mm

Kanalbreite 20 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur 5...60 °C