



SLA180750ELN



## Aufbodenkanal mit 4 Kammern Oberteil Alu / Unterteil PVC SLA 18x75mm eloxiert

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
Selbstklebend	Nein

#### Abmessungen

Kanalhöhe	18 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	73 mm
Breite installiertes Produkt	73 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	4
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	4

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	nein
-------------------------	------

#### Werkstoff

Farbe	aluminium
Werkstoff	Materialmix
Werkstoffgruppe	Materialmix
Oberfläche	unbehandelt

#### Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	3
Kammeranzahl	4
Anzahl der Kanäle	4

#### Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

#### Sicherheit

Schutzart	IP30
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein

#### Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------