



SM005

Analoges Amperemeter Direktmessung 0-5 A

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	DIN-Schiene
------------	-------------

Ausführung

Anzahl Module	4
---------------	---

Kontrollen und Indikatoren

Messgeräteskala	5 A
-----------------	-----

Spannung

Isolationsspannung	2000 V
--------------------	--------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	54 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	70 mm

Leistung

Leistungsaufnahme	1.1 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.1 W

Montage

Geeignet für Reiheneinbau	Ja
---------------------------	----

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C