



SM020

Digitales Amperemeter Direktmessung 0-20 A

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN-Schiene

Ausführung

Anzahl Module 4

Kontrollen und Indikatoren

Messgeräteskala 20 A

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e 207 / 230 / 253 V

Spannung

Spannungsabfall 120 mV

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 54 mm

Höhe installiertes Produkt 85 mm

Breite installiertes Produkt 70 mm

Leistung

Leistungsaufnahme 1 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

Montage

Geeignet für Reiheneinbau Ja

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 6mm²

Ausstattung

Kanalanzahl 3

Sicherheit

Schutzart IP20

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -10...55 °C

Lager-/Transporttemperatur -40...70 °C