



SM103E

Multifunktionsmessgerät Komfort

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Reiheneinbau
------------	--------------

Ausführung

Anzahl Module	5
---------------	---

Kontrollen und Indikatoren

Messgeräteskala	5 A
-----------------	-----

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	110 / 230 / 400 V
-------------------------------	-------------------

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

Spannung

Isolationsspannung	4 kV
--------------------	------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	60 mm
-----------------------------	-------

Höhe installiertes Produkt	96 mm
----------------------------	-------

Länge	80 mm
-------	-------

Breite installiertes Produkt	96 mm
------------------------------	-------

Leistung

Leistungsaufnahme	10 VA
-------------------	-------

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10 W
---------------------------------------	------

Messung

Frequenzmessbereich	45 bis 65 Hz
---------------------	--------------

Spannung Messbereich	50 bis 700 V
----------------------	--------------

Messgeräteart	Multimeter
---------------	------------

Ausstattung

Bedientableau Ausführung	LCD
--------------------------	-----

Kanalanzahl	4
-------------	---

Sicherheit

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Halogenfrei	Nein
-------------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-10...55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20...80 °C