



SM150

## Analoges Amperemeter Wandlermessung 0-150 A

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	DIN-Schiene
------------	-------------

#### Ausführung

Anzahl Module	4
---------------	---

#### Kontrollen und Indikatoren

Messgeräteskala	150 A
-----------------	-------

#### Spannung

Isolationsspannung	2000 V
--------------------	--------

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	54 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	70 mm

#### Leistung

Leistungsaufnahme	1.1 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.1 W

#### Montage

Geeignet für Reiheneinbau	Ja
---------------------------	----

#### Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C