



SM600

## Analoges Amperemeter Wandlermessung 0-600 A

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	DIN-Schiene
------------	-------------

#### Ausführung

Anzahl Module	4
---------------	---

#### Kontrollen und Indikatoren

Messgeräteskala	600 A
-----------------	-------

#### Spannung

Isolationsspannung	2000 V
--------------------	--------

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	54 mm
-----------------------------	-------

Höhe installiertes Produkt	85 mm
----------------------------	-------

Breite installiertes Produkt	70 mm
------------------------------	-------

#### Leistung

Leistungsaufnahme	1.1 VA
-------------------	--------

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.1 W
---------------------------------------	-------

#### Montage

Geeignet für Reiheneinbau	Ja
---------------------------	----

Montageart	DIN-Schiene (REG)
------------	-------------------

#### Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...50 °C
--------------------	-------------

Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C
----------------------------	-------------