



SP320

Blitzstromableiter 3 polig 100kA Typ 1 TN System

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module 3

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte nein

Elektrische Hauptmerkmale

Prüfklasse Typ 1 IEC61643-11 Ja

Frequenz 50/60 Hz

Strom

Max. Ableitvermögen (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 100 kA

Abmessungen

Breite installiertes Produkt 72 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0 W

Netzform

Netzform TT/TN

Normen

Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11 T1

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

Schutzart IP20

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -40...80 °C

Lager-/Transporttemperatur -40...80 °C