



SPA001N

Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module	2
---------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Prüfklasse Typ 1 IEC61643-11	Ja
Frequenz	50/60 Hz
Nennableitstrom (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE	100 kA

Strom

Vorsicherung	315 A
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	100 kA

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	52.3 mm
Höhe installiertes Produkt	46.4 mm
Breite installiertes Produkt	35.5 mm

Normen

Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T1 ; T2
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40...80 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C