



SPA080

Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module	2
---------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Prüfklasse Typ 1 IEC61643-11	Ja
Frequenz	50/60 Hz
Nennableitstrom (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE	25 kA

Strom

Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
---	-------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	52.3 mm
Höhe installiertes Produkt	109.9 mm
Breite installiertes Produkt	35.5 mm

Normen

Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T1 ; T2
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40...80 °C
--------------------	-------------