



SPA081

## Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA80x

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Anzahl Module	2
---------------	---

#### Elektrische Hauptmerkmale

Prüfklasse Typ 1 IEC61643-11	Ja
Frequenz	50/60 Hz
Nennableitstrom (In) 8/20 $\mu$ s, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE	25 kA

#### Strom

Vorsicherung	315 A
Max. Ableitvermögen (I <sub>max</sub> ) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	52.3 mm
Höhe installiertes Produkt	46.4 mm
Breite installiertes Produkt	35.5 mm

#### Normen

Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T1 ; T2
Europäische Direktive WEEE	betroffen

#### Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40...80 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C