



SPA180N

Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module 2

Elektrische Hauptmerkmale

Prüfklasse Typ 1 IEC61643-11 Ja

Frequenz 50/60 Hz

Nennableitstrom (In) 8/20 μ s, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE 100 kA

Strom

Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 100 kA

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 67 mm

Höhe installiertes Produkt 95.2 mm

Breite installiertes Produkt 35.6 mm

Montage

Drehmoment 4,5Nm

Normen

Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11 T1 ; T2

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -40...80 °C