



SPA800

## Kombiableiter T1+T2 3P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNC Fernmeldekontakt

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Anzahl Module	6
---------------	---

#### Elektrische Hauptmerkmale

Prüfklasse Typ 1 IEC61643-11	Ja
Frequenz	50/60 Hz
Nennableitstrom (In) 8/20 $\mu$ s, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE	25 / 75 kA

#### Strom

Vorsicherung	315 A
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	67 mm
Höhe installiertes Produkt	95.2 mm
Breite installiertes Produkt	106.8 mm

#### Elektrische Spezifikationen

Signalkontakt Anschlussquerschnitte	0.14 / 1.5 mm <sup>2</sup>
Signalkontakt Strombelastbarkeit AC/DC	1 / 0.2 A
Signalkontakt Spannungsbelastbarkeit AC/DC	250 / 125 V

#### Netzform

Netzform	TN-C
----------	------

#### Montage

Drehmoment	4,5Nm
------------	-------

#### Normen

Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T1 ; T2
Europäische Direktive WEEE	betroffen

#### Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40...80 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C