



SPN800R

## Kombibleiter 3 polig 75kA Typ 1 TNC System mit Defektanzeige + Kontakt

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Anzahl Module 6

#### Elektrische Hauptmerkmale

Prüfklasse Typ 1 IEC61643-11 Ja

Frequenz 50/60 Hz

#### Strom

Max. Ableitvermögen (I<sub>max</sub>) L-N(PEN)/ N-PE 75 kA

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 83 mm

Breite installiertes Produkt 108 mm

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0 W

#### Netzform

Netzform TN-C

#### Normen

Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11 T1

Europäische Direktive WEEE betroffen

#### Sicherheit

Schutzart IP20

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -40...60 °C

Lager-/Transporttemperatur -40...80 °C