



SRT00805A

## Klapp-Stromwandler SC1 080/5A 0,7VA Klasse 3

### Technische Merkmale

#### Funktion

Genauigkeitsklasse	3
--------------------	---

#### Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

#### Spannung

Isolationsspannung	3 kV
--------------------	------

#### Strom

Maximalstrom Primärseite	80 A
--------------------------	------

Maximalstrom Sekundärseite	5 A
----------------------------	-----

Primärstrom	80 A
-------------	------

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	62.2 mm
-----------------------------	---------

Höhe installiertes Produkt	72.7 mm
----------------------------	---------

Breite installiertes Produkt	44.5 mm
------------------------------	---------

Breite der Öffnung	18.5 mm
--------------------	---------

Höhe der Öffnung	11 mm
------------------	-------

Durchmesser der Öffnung	18.5 mm
-------------------------	---------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.63 W
---------------------------------------	--------

#### Kabel

Leitungslänge	1.5 m
---------------	-------

#### Zubehör

mit Kupferschiene	Nein
-------------------	------

#### Ausstattung

Anzahl der Eingänge	1
---------------------	---

Mit Berührungsschutz	Nein
----------------------	------

#### Normen

Zertifiziert	nein
--------------	------

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-20...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C

---