



SRT01605A

Klapp-Stromwandler SC1 160/5A 0,7VA Klasse 1

Technische Merkmale

Funktion

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

Spannung

Isolationsspannung	3 kV
--------------------	------

Strom

Maximalstrom Primärseite	160 A
--------------------------	-------

Maximalstrom Sekundärseite	5 A
----------------------------	-----

Primärstrom	160 A
-------------	-------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	62.2 mm
-----------------------------	---------

Höhe installiertes Produkt	72.7 mm
----------------------------	---------

Breite installiertes Produkt	44.5 mm
------------------------------	---------

Breite der Öffnung	18.5 mm
--------------------	---------

Höhe der Öffnung	11 mm
------------------	-------

Durchmesser der Öffnung	18.5 mm
-------------------------	---------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2.17 W
---------------------------------------	--------

Kabel

Leitungslänge	2 m
---------------	-----

Zubehör

mit Kupferschiene	Nein
-------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Eingänge	1
---------------------	---

Mit Berührungsschutz	Nein
----------------------	------

Normen

Zertifiziert	nein
--------------	------

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-20...55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20...70 °C