



ST305



Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 16VA 3PLE

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

Ausführung

Anzahl Module 3

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 V

Frequenz 50 Hz

Spannung

Isolationsspannung 4000 V

Ausgangsspannung 2 12 V

Ausgangsspannung 8 / 12 V

Strom

Ausgangsstrom 2 1.33 A

Ausgangsstrom 2 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 65 mm

Höhe installiertes Produkt 111 mm

Breite installiertes Produkt 54 mm

Leistung

Leistungsaufnahme 16 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1.8 W

Montage

Geeignet für Aufputz Ja

Geeignet für Unterputz Nein

Ausstattung

Ein-/Ausschalter Nein

Kurzschlussicher Ja

Normen

Standardtext EN 61558-2-6

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-20...35 °C