



ST309

Sicherheitstrafo 230V/12V, 20VA, 4PLE

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

Ausführung

Anzahl Module 4

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 V

Frequenz 50 Hz

Spannung

Isolationsspannung 4000 V

Ausgangsspannung 2 12 V

Leerlaufspannung sekundär 13.3 V

Ausgangsspannung 12 V

Strom

Ausgangsstrom 1.67 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 58 mm

Höhe installiertes Produkt 85 mm

Breite installiertes Produkt 70 mm

Leistung

Leistungsaufnahme 20 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 2 W

Montage

Geeignet für Aufputz Ja

Geeignet für Unterputz Nein

Ausstattung

Ein-/Ausschalter Nein

Kurzschlussicher Ja

Normen

Standardtext EN 61558-2-6

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP20
Temperaturschutz	Ja
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-20...35 °C